






## Auswahl der Batterie Kapazität (mA) für OM-Gryphon v4 & v5

Mit diesen Kommandos ist es möglich die OM-Gryphon auf den verwendeten Batterietyp im Scanner einzustellen.

<u>Batterie Kapazität (mA)</u>	<u>Kommando RE xx</u>	<u>Ca. Ladezeit in Minuten</u>
1500	 \$+RE30\$-	156
1850 (Default)	 \$+RE37\$-	192
2100	 \$+RE42\$-	218
2300	 \$+RE46\$-	239
2500	 \$+RE50\$-	260

**Um diese neuen Kommandos zu verwenden, ist es nötig das das System mindestens folgende Firmware Version hat:**

GRYPHON M100 SOFTWARE RELEASE 3.1.1 23/12/2004  
 GRYPHON M200 SOFTWARE RELEASE 3.1.1 23/12/2004  
 GRYPHON M130 SOFTWARE RELEASE 1.0.1.00A 01/08/2006  
 GRYPHON M230 SOFTWARE RELEASE 1.0.1.00A 01/08/2006

**OM-GRYPHON SOFTWARE RELEASE 4.00.01 19/04/2005**